


ironlev



Soft Close



Sistema magnético de desaceleração

O sistema, combinado ao deslizamento magnético, reduz ao mínimo o esforço de abertura e fechamento. A porta é desacelerada no trecho final e se fecha suavemente graças a um inovador sistema de re-chamada magnética, livre de elementos mecânicos, definindo um novo padrão de amortecimento para sistemas deslizantes e alçantes.





Soft Close Slim




CARACTERÍSTICAS

- Curso de amortecimento: 140 mm
- Força magnética de retorno: 3 kg
- Configuração de trilho simples ou duplo com espaçador
- Múltiplos níveis de amortecimento de acordo com o peso da porta:
 - Light – peso da porta 0-300 kg
 - Heavy – peso da porta 300-600 kg
 - Extreme – peso da porta 600-1000 kg
- Opções de fixação com ponteira ou com extremidade do trilho usinada
- Magnético fixo de rearme
- Testado para 100.000 ciclos
- Componentes em inox para máxima resistência à oxidação

CONFIGURAÇÕES


PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD - EMBALAGEM
	Soft Close Slim Trilho simples com ponteira		
	Light	101038	1 peça
	Heavy	101039	1 peça
	Extreme	101040	1 peça
	Soft Close Slim Trilho simples sem ponteira		
	Light	101041	1 peça
	Heavy	101042	1 peça
	Extreme	101043	1 peça
	Soft Close Slim Trilho duplo com ponteira		
	Light	101044	1 peça
	Heavy	101045	1 peça
	Extreme	101046	1 peça
	Soft Close Slim Trilho duplo sem ponteira		
	Light	101047	1 peça
	Heavy	101048	1 peça
	Extreme	101049	1 peça

DIMENSÕES E ESPAÇOS DE INSTALAÇÃO




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


- 1 Conectar o elemento de re-chamada magnético à ponteira ou à extremidade do trilho (devidamente usinada) por encaixe por pressão. Aplicar o terminal no suporte do trilho na extremidade do perfil, em correspondência ao batente.




- 2 Antes de fixar o terminal com fita dupla-face, girar e verificar a correta orientação. Para verificar a correta orientação certificar-se de que a marca de orientação esteja voltada para cima. Para trilho duplo, repetir o procedimento para o segundo terminal e aplicar o espaçador.




- 3** Inserir os carrinhos no trilho verificando a orientação, garantindo que a etiqueta do carrinho esteja posicionada e orientada conforme a seta presente na etiqueta do terminal, como mostrado no esquema. Em caso de módulo duplo, repetir para o segundo carrinho, orientando a etiqueta da mesma maneira que o primeiro. Executar a mesma operação para o lado oposto, certificando-se de aplicar os carrinhos correspondentes à extremidade oposta com a orientação invertida.



- 4** Aplicar a porta verificando que a distância entre a extremidade da porta e o módulo magnético esteja entre 20-30 mm.



- 5** Aplicar o amortecedor na parte superior da porta e fixar com parafusos. Fixar o magnético de rearme na posição correspondente ao ponto do batente do amortecedor. Certificar-se de que o ímã esteja instalado na parte superior e não interfira com a porta.









Soft Close Medium



CARACTERÍSTICAS


- Curso de amortecimento: 140 mm
- Força magnética de retorno: 3 kg
- Configuração de trilho simples ou alçante deslizante
- Múltiplos níveis de amortecimento de acordo com o peso da porta:
 - Light – peso da porta 0-300 kg
 - Heavy – peso da porta 300-600 kg
 - Extreme – peso da porta 600-1000 kg
- Opções de fixação com ponteira ou com extremidade do trilho usinada
- Magnético fixo de rearme ou com elemento móvel para alçante
- Testado para 100.000 ciclos
- Componentes em inox para máxima resistência à oxidação

CONFIGURAÇÕES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD - EMBALAGEM
	Soft Close Medium deslizante com ponteira		
	Light	101316	1 peça
	Heavy	101317	1 peça
	Extreme	101318	1 peça
	Soft Close Medium deslizante sem ponteira		
	Light	101340	1 peça
	Heavy	101341	1 peça
	Extreme	101342	1 peça
	Soft Close Medium alçante com ponteira		
	Light	101319	1 peça
	Heavy	101320	1 peça
	Extreme	101321	1 peça
	Soft Close Medium alçante sem ponteira		
	Light	101343	1 peça
	Heavy	101344	1 peça
	Extreme	101345	1 peça
ACESSÓRIOS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD - EMBALAGEM
	Perfil guia superior 3m	101322	1 peça
	Elemento guia superior com espaçador de fixação	101323	1 peça


VERSÃO DESLIZANTE

DIMENSÕES E ESPAÇOS NECESSÁRIOS




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


- 1 Conectar o elemento de re-chamada magnética à ponteira ou à extremidade do trilho (devidamente usinada) por encaixe por pressão. Aplicar o terminal no suporte do trilho na extremidade do perfil, em correspondência ao batente.




- 2 Antes de fixar o terminal com a fita dupla-face, girar e verificar o correto posicionamento. Para verificar o correto posicionamento, certificar-se de que a marca de orientação esteja voltada para cima.




- 3** Inserir os carrinhos no trilho verificando a orientação, garantindo que a etiqueta do carrinho esteja posicionada e alinhada com a indicação presente na etiqueta do terminal, conforme ilustrado. Repetir a mesma operação no lado oposto, certificando-se de aplicar os carrinhos da extremidade correspondente com orientação invertida.



- 4** Aplicar a porta verificando que a distância entre a extremidade da porta e o módulo magnético esteja entre 35–45 mm.




- 5** Aplicar o amortecedor na parte superior da porta e fixar com parafusos. Fixar o ímã de rearme no ponto correspondente ao batente do amortecedor, certificando-se de que o ímã esteja posicionado na parte superior e não interfira com a porta.




VERSÃO ALÇANTE

DIMENSÕES E ESPAÇOS NECESSÁRIOS




PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

- 1 Efetuar a usinagem do alojamento do perfil superior conforme desenho e aplicar o perfil por pressão ou com parafusos.




- 2 Realizar a usinagem necessária no quadro da porta e aplicar o espaçador de fixação conforme o desenho.




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


- 1** Conectar o elemento de re-chamada magnético pelo lado externo à primeira ponteira e pelo lado interno à segunda ponteira, ou diretamente à extremidade do trilho (devidamente usinada), por encaixe por pressão. Aplicar o terminal no suporte do trilho na extremidade do perfil, em correspondência ao batente.




- 2** Antes de fixar o terminal com a fita dupla-face, girar e verificar a correta orientação. Para verificar a correta orientação certifique-se de que a marca de orientação esteja voltada para cima.




- 3** Inserir os carrinhos no trilho verificando a orientação, garantindo que a etiqueta do carrinho esteja alinhada e orientada a respeito da face da etiqueta presente no terminal, conforme representado na figura. Repetir a mesma operação no lado oposto, assegurando de instalar os carrinhos da extremidade em correspondência com a orientação invertida.




- 4** Aplicar a porta verificando que a distância entre a extremidade da porta (na região de batente da ferragem) e o módulo magnético esteja entre 440–450 mm.



- 5** Conectar o acessório guia superior ao amortecedor utilizando os parafusos inclusos. Com a porta já posicionada, inserir o conjunto amortecedor com a guia dentro da usinagem na porta, verificando que encoste completamente no batente. Fixar com parafusos.



- 6** Aplicar o amortecedor na parte superior da porta e fixar com parafusos e fixar o magnético de rearme em correspondência com o ponto do batente do amortecedor, na usinagem específica realizada conforme o desenho.





Ironlev One Srl
Via Luigi Galvani, 6/A
31027 Spresiano (TV)
Italy